

关节接头・连接杆・铰链座 概要

50 シリンダ
連結部品

■关节接头

类型	双耳板	单耳板	精度孔	特长	刊载页码
固定型 内螺纹			DH10	尺寸固定的标准型关节接头	P.2778
B尺寸选择型 内螺纹			DH7	尺寸可选的关节接头	P.2779

■连接杆

类型	特长	刊载页码
关节轴承用 连接夹杆 标准型	适合连接关节或转轴的连接杆	P.2780
中精度型	T尺寸(厚度)可从5mm或9mm中选择的中精度型	P.2781
标准型	最标准的双孔型连接杆。 备有W尺寸(宽度)自由型、单侧精度孔自由型、R型3种	P.2781・2782

■铰链座

类型	双耳板	单耳板	安装方法(平面图)	特长	刊载页码
标准型				适合所有连接机构的标准型铰链座。	P.2783・2784
底面安装型				利用底面的螺纹孔安装可减小横向宽度，从而节省空间。	P.2783・2784

■组合使用范例

	关节接头+铰链销	关节接头+铰链座	连接夹杆+关节轴承	铰链座单耳板+双耳板	铰链座单耳板+双耳板	铰链座+关节轴承
模数						
构成零件	①关节接头B尺寸选择型 P.2779	①关节接头B尺寸选择型 P.2779	①连接夹杆 P.2780	①铰链座单耳板标准型 P.2784	①铰链座单耳板标准型 P.2784	①铰链座单耳板标准型 P.2783
	③铰链销带肩扣环固定型 P.662	②铰链座单耳板标准型 P.2784	②关节轴承球头型 P.2772	②铰链座双耳板标准型 P.2783	②铰链座双耳板标准型 P.2783	②关节轴承标准型・内螺纹型 P.2773
		③铰链销带肩扣环固定型 P.662	③六角螺帽 P.1909	③铰链销带肩扣环固定型 P.662	③铰链销带肩扣环固定型 P.662	③铰链销带肩扣环固定型 P.662
		④内六角螺栓 P.1861~		④内六角螺栓 P.1861~	④内六角螺栓 P.662	