

# 导向零件概要②

■导柱和导套一览表・配合对应表

导柱				
带肩型		GPB	全长固定型	P.813
		GPBL	压入部直径固定型	
		GPB-XL	压入部直径指定型	
直杆型		GPSL	压入部直径固定型	P.833
		GPS-XL	压入部直径指定型	

① 选择精密级导柱、导套配套时，请综合考虑导柱长度、滑动量、模具温度等因素。

导柱				
带肩带油槽型		GPJ	全长固定型	P.817
		GPJL	压入部直径固定型	P.819
		GPJ-XL	压入部直径指定型	P.821
台阶带肩带油槽型		C-GPBH	全长固定型	P.823
带肩带螺旋槽型		GPHLSP	压入部直径固定型	P.825
带肩带螺旋槽型		GPHLOC	压入部直径固定型	P.827
		GPHLOF	压入部直径固定型	
		GPH-XLOC GPH-XLOF	压入部直径指定型	
直杆型带油槽		GPOL	全长固定型	P.831
直杆带螺旋槽		GPSLOC	压入部直径固定型	P.837
		GPSLOF	压入部直径固定型	
		GPS-XLOC	压入部直径指定型	
		GPS-XLOF	压入部直径指定型	

■支撑柱和导套一览表・配合对应表

支撑柱				
无油槽型		SPP	压入部标准型	P.843
		SPPZ	压入部精密型	
		SPPZ-XL	压入部直径指定精密型	

① 选择精密级导柱、导套配套时，请综合考虑导柱长度、滑动量、模具温度等因素。

支撑柱				
带油槽型		SPP-OC	压入部标准型	P.845
		SPPZ-OC	压入部精密型	
		SPPZ-OCXL	压入部直径指定精密型	

① 选择精密级导柱、导套配套时，请综合考虑导柱长度、滑动量、模具温度等因素。

■大型导柱・辅助导柱一览表

大型导柱				
直杆连接型		GPX	连接型	P.839
		GPP		
直杆螺栓固定型		GPPTA	全长指定型	P.840
直杆螺栓固定连接型		GPPTB	连接型	P.841

导套					
带肩		GBH	精密级带油槽型	P.847	
		GBHE	带油槽型	P.851	
		GBHDZ	自润滑铜合金型	P.857	
		GBHKZ GBHMZ	自润滑特种铜合金型	P.859 P.861	
			GBHEZ	自润滑轴承钢型	P.855
				GBS	精密级带油槽型
GBSE	带油槽型	P.852			
GBSDZ	自润滑铜合金型	P.858			
直杆型		GBSKZ GBSMZ	自润滑特种铜合金型	P.860 P.862	
			GBSEZ	自润滑轴承钢型	P.856

对应

导套				
带肩		GBAMV	精密级无油槽型	P.849
		GBAM	无油槽型	P.853
直杆型		GBBMV	精密级无油槽型	P.850
		GBBM	无油槽型	P.854

① 选择精密级导柱、导套配套时，请综合考虑导柱长度、滑动量、模具温度等因素。

导套					
带肩		GBH	精密级带油槽型	P.847	
		GBHE	带油槽型	P.851	
		GBHDZ	自润滑铜合金型	P.857	
		GBHKZ GBHMZ	自润滑特种铜合金型	P.859 P.861	
			GBHEZ	自润滑轴承钢型	P.855
				GBS	精密级带油槽型
GBSE	带油槽型	P.852			
GBSDZ	自润滑铜合金型	P.858			
直杆型		GBSKZ GBSMZ	自润滑特种铜合金型	P.860 P.862	
			GBSEZ	自润滑轴承钢型	P.856

对应

导套				
带肩		GBAMV	精密级无油槽型	P.849
		GBAM	无油槽型	P.853
直杆型		GBBMV	精密级无油槽型	P.850
		GBBM	无油槽型	P.854

对应

辅助导柱				
圆孔型		GAP	适用导柱 GPX、GPP (GPHL、GPJL、GPSL) ① 仅适用于 D40~60	P.840
扳手槽型		GAPT	适用导柱 GPPTB	P.841