



EI シリーズ・コネクタ

リセプタクル・コネクタ(ロープロファイル型)



リセプタクル接触子



適用電線		絶縁被覆 外 径	接触子の型番		手動工具の 型 番	挿入工具の 型 番	引抜工具の 型 番
AWG	mm ²		連鎖状	バラ状			
30-26	0.05~0.15	1.0~1.5	170355-1	170370-1	724663-1	724674-1	724676-1
26-22	0.12~0.35	1.1~1.9	170354-1	170369-1	91571-1		

手動工具取扱説明書：724663-1(411-5099) 91571-1(408-8547)。

リセプタクル・ハウジング



嵌合相手
ポスト・ヘッダー
型番：□-171826-□
□-171825-□
□-176153-□

極 数	寸 法			型 番				
	A	B	C	自然色	黒色	青色	緑色	赤色
2	5.5	5.2	7.0	172142-2	2-172142-2	4-172142-2	6-172142-2	8-172142-2
3	8.0	7.7	9.5	172142-3	2-172142-3	4-172142-3	6-172142-3	8-172142-3
4	10.5	10.2	12.0	172142-4	2-172142-4	4-172142-4	6-172142-4	8-172142-4
5	13.0	12.7	14.5	172142-5	2-172142-5	4-172142-5	6-172142-5	8-172142-5
6	15.5	15.2	17.0	172142-6	2-172142-6	4-172142-6	6-172142-6	8-172142-6
7	18.0	17.7	19.5	172142-7	2-172142-7	4-172142-7	6-172142-7	8-172142-7
8	20.5	20.2	22.0	172142-8	2-172142-8	4-172142-8	6-172142-8	8-172142-8
9	23.0	22.7	24.5	172142-9	2-172142-9	4-172142-9	6-172142-9	8-172142-9
10	25.5	25.2	27.0	1-172142-0	3-172142-0	5-172142-0	7-172142-0	9-172142-0
12	30.5	30.2	32.0	1-172142-2	3-172142-2	5-172142-2	7-172142-2	9-172142-2

注：すべての型番はRoHS適合製品です。