


10B 金属外壳

防护等级：IP65

上壳 侧出线




螺纹	型号	订货号
M20	H10B-SE-2B-M20	111 010 515 1002
M25	H10B-SE-2B-M25	111 010 515 1003
PG16	H10B-SE-2B-PG16	111 010 515 1010



上壳 侧出线 高结构




螺纹	型号	订货号
---	H10B-BEH-2B	111 010 915 5001
M25	H10B-SEH-2B-M25	111 010 515 5003
M32	H10B-SEH-2B-M32	111 010 515 5004
PG21	H10B-SEH-2B-PG21	111 010 515 5011
PG29	H10B-SEH-2B-PG29	111 010 515 5012
M25	H10B-SEH-2B-M25 WS	111 010 515 5103
M32	H10B-SEH-2B-M32 WS	111 010 515 5104
PG21	H10B-SEH-2B-PG21 WS	111 010 515 5111
PG29	H10B-SEH-2B-PG29 WS	111 010 515 5112



上壳 顶出线




螺纹	型号	订货号
M20	H10B-TE-2B-M20	111 010 415 1002
M25	H10B-TE-2B-M25	111 010 415 1003
PG16	H10B-TE-2B-PG16	111 010 415 1010



上壳 顶出线 高结构



螺纹	型号	订货号
---	H10B-BEH-2B	111 010 915 5001
M25	H10B-TEH-2B-M25	111 010 415 5003
M32	H10B-TEH-2B-M32	111 010 415 5004
PG21	H10B-TEH-2B-PG21	111 010 415 5011
PG29	H10B-TEH-2B-PG29	111 010 415 5012
M25	H10B-TEH-2B-M25 WS	111 010 415 5103
M32	H10B-TEH-2B-M32 WS	111 010 415 5104
PG21	H10B-TEH-2B-PG21 WS	111 010 415 5111
PG29	H10B-TEH-2B-PG29 WS	111 010 415 5112




飞线下壳



螺纹	型号	订货号
M20	H10B-CCT-1L/SC-M20	111 010 721 1002
M25	H10B-CCT-1L/SC-M25	111 010 721 1003
PG16	H10B-CCT-1L/SC-PG16	111 010 721 1010

扣子选择:请参考第 15-02 页选择正确的锁扣型号




飞线下壳 高结构



螺纹	型号	订货号
M25	H10B-CCTH-1L/SC-M25	111 010 721 5003
M32	H10B-CCTH-1L/SC-M32	111 010 721 5004
PG21	H10B-CCTH-1L/SC-PG21	111 010 721 5011
PG29	H10B-CCTH-1L/SC-PG29	111 010 721 5012
M25	H10B-CCTH-1L/SC-M25 WS	111 010 721 5103
M32	H10B-CCTH-1L/SC-M32 WS	111 010 721 5104
PG21	H10B-CCTH-1L/SC-PG21 WS	111 010 721 5111
PG29	H10B-CCTH-1L/SC-PG29 WS	111 010 721 5112

扣子选择:请参考第 15-02 页选择正确的锁扣型号



不封底下壳



螺纹	型号	订货号
---	H10B-BK-SE-1L/SC(82-68-4.5)	111 010 921 1001
---	H10B-BK-SE-1L/SC(82-70-4.5)	111 010 921 1002
---	H10B-BK-SE-1L/SC(85-73-4.5)	111 010 921 1003
---	H10B-BK-SE-1L/SC(85-73-5.5)	111 010 921 1004
---	H10B-BK-SE-1L/SC(92-70-4.1)	111 010 921 1005
---	H10B-BK-SE-1L/SC(92-70-4.3)	111 010 921 1006
---	H10B-BK-SE-1L/SC(92-77-4.3)	111 010 921 1007
---	H10B-BK-SE-1L/SC(92-80-5.1)	111 010 921 1008
---	H10B-BK-SE-1L/SC(98-68-4.5)	111 010 921 1009
---	H10B-BK-SE-1L/SC(98-70-4.3)	111 010 921 1010

扣子选择:请参考第 15-02 页选择正确的锁扣型号

