

# 线性导向轴・转轴选型表

带粉色底色的为导向轴(P.29 ~) □ 无底色的为转轴(P.585 ~) ● : 有追加加工 - : 无追加加工

形状	信息①	信息②	信息③	信息④	信息⑤	追加加工																					
						有淬火	外径公差	产品目录页码	轴径范围	长度范围	V形槽	键槽(最多4个)	平面加工(最多3个)	2平面	扳手槽	扣环槽	凸轮用槽开口	变更同轴度	变更L尺寸公差	C倒角	内螺纹			外螺纹			切槽
																					追加内螺纹	变更为细牙螺纹	变更螺纹深度	变更为左螺纹	变更为细牙螺纹	退刀槽尺寸加工	
直杆型		有淬火	g6/f8/h5	P.77	8~50	25~1500	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		无淬火	h9/h7/g6	P.609	6~50	20~1000	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
内螺纹		有淬火	g6/f8/h5	网页刊载	8~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-		
		无淬火	h9/h7/g6	P.611	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
		有淬火	g6/f8/h5	P.51 P.52	8~50	25~1500	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		无淬火	h9/h7/g6	P.617	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	
		有淬火	g6/f8/h5	P.53 P.54	8~50	25~1500	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
		无淬火	h9/h7/g6	P.617	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	
		有淬火	g6/f8/h5	P.55 P.56	8~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
		无淬火	h9/h7/g6	P.619	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
		有淬火	g6/f8/h5	P.57 P.58	8~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
		无淬火	h9/h7/g6	P.619	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
一端台阶		有淬火	g6/f8/h5	P.63 P.64	4~50	25~1500	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		无淬火	h9/h7/g6	P.613	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●		
		有淬火	g6/f8/h5	P.65 P.66	6~50	25~1500	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
		无淬火	h9/h7/g6	P.613	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	
		有淬火	g6/f8	网页刊载	6~50	25~1500	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
		有淬火	g6/f8/h5	网页刊载	8~50	25~1500	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
		无淬火	h9/h7/g6	P.613	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	
		无淬火	h9/h7/g6	P.613	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	
内螺纹外螺纹		有淬火	g6/f8/h5	P.67 P.68	4~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-		
		无淬火	h9/h7/g6	P.615	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●		
		有淬火	g6/f8/h5	P.69 P.70	4~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	
		无淬火	h9/h7/g6	P.615	6~50	15~1000	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	
		有淬火	g6/f8	网页刊载	6~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	
		有淬火	g6/f8/h5	网页刊载	6~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	
		有淬火	g6/f8/h5	网页刊载	8~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	
		有淬火	g6/f8	网页刊载	8~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	
两台阶		有淬火	g6/f8/h5	P.71 P.74	4~50	25~1500	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
		有淬火	g6/f8/h5	P.71 P.72	4~50	25~1500	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	

1 シャフト