

シャフトホルダ -T型側方スリット(機械加工品)- -スタンダードタイプ-
导向轴支座 -T型单边开口型(机械加工件)-
 -标准型-



CAD数据文件名: 02_Holders_for_Shaft

■特长: 可在不损伤轴的情况下实现联接。可从上方固定所有螺栓。


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (1Type · 2D) - 3H
 订货范例 SHWTM8 - 25



Type	材质	S表面处理	A附件
SHWTB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
SHWTM		无电解镀镍	1个内六角螺栓(SUS)
SHWTA	铝合金	本色阳极氧化处理	

⚠如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品和铝合金材质产品。
 表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



⚠可能出现螺栓M的底孔贯穿的情况。
 ⚠安装孔D按公差H加工后, 进行开口加工。有可能因加工增至H±左右。

型式 ①Type	②D	高度选择 ③H						L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	d ₂	d ₁	l	C	紧固螺栓 M
		8	10	15	20	25	30													
SHWTB SHWTM SHWTA	8	10	15	20	25	30	40	44	H+7	12	6	28	36	4.5	9	4.5	8	4.5	2	M4深度8
	10	10	15	20	25	30	50	H+9	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2		
	12	10	15	20	25	30	50	H+10	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2		
	13	15	20	25	30	50	50	H+11	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2		
	16	15	20	25	30	40	50	50	H+12	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2	M6深度12
	20	20	25	30	40	50	60	75	H+15	16	8	49	62	6.5	17	6.6	11	6.5	2	
	25	20	25	30	40	50	60	75	H+18	16	8	49	62	6.5	18	6.6	11	6.5	2	
	30	25	30	40	50	60	80	94	H+21	20	10	62	78	9	22	9	14	9	3	M8深度16
	35	25	30	40	50	60	80	98	H+24	20	10	66	82	9	24	9	14	9	3	
	40	30	40	50	60	80	103	103	H+27	20	10	71	87	9	27	9	14	9	3	

Delivery 交货期 3 天发货
 上海·广州发货

明日出货 P.11

EX Example 使用范例

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~20	21~
数量	通常	另行报价
交货期		

⚠超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

