

■特长: 可用作设备、工件的导向及支座。

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

|                 |    |    |     |       |
|-----------------|----|----|-----|-------|
| 型式 (①Type · ②A) | ③T | ④L | ⑤X  | ⑥孔型选择 |
| FSWN12          | 15 | 75 |     |       |
| FSWNSF16        | 12 | 16 |     | Z5    |
| FSWNWF16        | 15 | 40 | X10 | M6    |

■方形挡块 **标准加工品**  
- T · L尺寸选择型 / T · L尺寸指定型 -

CAD 2D/3D 制 RoHS10

T · L尺寸选择型  
FSWN (相当于S45C)  
FSWJ (聚缩醛型)

T · L尺寸指定型  
FSWNF (相当于S45C)  
FSWJF (聚缩醛型)

FSWJ · FSWJF 为 1.5√G 部 1.5√G。

FSWN · FSWNF  
M 材质 相当于S45C  
H 硬度 40~45HRC

FSWJ · FSWJF  
M 材质 聚缩醛型

■T · L尺寸选择型

| 型式           | ①Type | ②A | ③T选择     | ④L选择      | d   | d1  | h |
|--------------|-------|----|----------|-----------|-----|-----|---|
| FSWN<br>FSWJ | 12    |    | 12 15 20 | 50 75 100 | 4.5 | 8   | 5 |
|              | 15    |    |          |           | 5.5 | 9.5 | 6 |
|              | 16    |    |          |           | 6.6 | 11  | 7 |
|              | 19    |    |          |           |     |     |   |
|              | 25    |    |          |           |     |     |   |

■T · L尺寸指定型

| 型式             | ①Type | ②A | ③T指定单位1mm | ④L指定单位5mm | d   | d1  | h |
|----------------|-------|----|-----------|-----------|-----|-----|---|
| FSWNF<br>FSWJF | 12    |    | 10~20     | 35~100    | 4.5 | 8   | 5 |
|                | 15    |    |           |           | 5.5 | 9.5 | 6 |
|                | 16    |    |           |           | 6.6 | 11  | 7 |
|                | 19    |    |           |           |     |     |   |
|                | 25    |    |           |           |     |     |   |

Delivery 交货期

● 色 型式  
③ 天 发货  
④ 上海 · 广州发货

● 色 型式  
⑤ 天 发货  
⑥ 上海 · 广州发货  
⑦ 13:00之后下订为6天后发货。  
⑧ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数量   | 1~100      | 101~       |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

⑨ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

ex Example 使用范例

FSWN

■方形挡块 **标准加工品**  
- 孔型选择型 -

CAD 2D/3D 制 RoHS10

FSWNSF (单孔型)

FSWNWF (双孔型)

孔部详图

⑥孔型选择 M(螺纹孔) Z(沉孔)

⑦孔型选择 M(螺纹孔) Z(沉孔)

⑧孔型选择 M(螺纹孔) Z(沉孔)

⑨孔型选择 M(螺纹孔) Z(沉孔)

■沉孔尺寸

|    | d   | d1  | h |
|----|-----|-----|---|
| Z4 | 4.5 | 8   | 5 |
| Z5 | 5.5 | 9.5 | 6 |
| Z6 | 6.6 | 11  | 7 |

M 材质 相当于S45C H 硬度 40~45HRC

■孔型选择单孔型

| 型式     | ①Type | ②A | ③T指定单位1mm | ④L指定单位1mm  | ⑥孔型选择        |              |
|--------|-------|----|-----------|------------|--------------|--------------|
|        |       |    |           |            | M(螺纹孔)       | Z(沉孔)        |
| FSWNSF | 12    |    | 10~15     | A ≤ L ≤ 60 | M4 · M5 · M6 | Z4 · Z5      |
|        | 15    |    |           |            | M4 · M5 · M6 | Z4 · Z5 · Z6 |
|        | 16    |    |           |            | M6           | Z6           |
|        | 19    |    |           |            |              |              |
|        | 25    |    |           |            |              |              |

■孔型选择双孔型

| 型式     | ①Type | ②A | ③T指定单位1mm | ④L指定单位1mm | ⑤X    | ⑥孔型选择        |              |
|--------|-------|----|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|
|        |       |    |           |           |       | M(螺纹孔)       | Z(沉孔)        |
| FSWNWF | 12    |    | 10~15     | 35~100    | 10~30 | M4 · M5 · M6 | Z4 · Z5      |
|        | 15    |    |           |           |       | M4 · M5 · M6 | Z4 · Z5 · Z6 |
|        | 16    |    |           |           |       | M6           | Z6           |
|        | 19    |    |           |           |       |              |              |
|        | 25    |    |           |           |       |              |              |

Delivery 交货期

● 色 型式  
③ 天 发货  
④ 上海 · 广州发货

| 数量分类 | 标准订购<br>小单 | 特殊订购<br>大单 |
|------|------------|------------|
| 数量   | 1~100      | 101~       |
| 交货期  | 通常         | 另行报价       |

⑨ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

QR Code

MISUMI

② 定位  
导向零件

调整螺栓  
固定块

工件导向  
定位块

板金用  
定位块

限位用  
定位块