

检查夹具用插入销

一直柱加长型·带台阶大直径直柱型

■特长: 可用于测量有进深的工件。

CAD数据文件夹名: 25_Inspections

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1Type · 2D) - (3P) - (4L) - (5Z)

KJPLS20 - P15 - L120 - Z50


■直柱加长型 标准加工品



RoHS 10

Type		材质	硬度
P _{0-0.02}	Pg6	相当于S45C	—
KJPLS	KJPGLS	相当于S45C	45HRC~
KJPLSH	KJPGLSH	相当于S45C	45HRC~

前端部带有中心孔。



P	g6
4.00~ 6.00	-0.004 -0.012
6.01~10.00	-0.005 -0.014
10.01~18.00	-0.006 -0.017
18.01~29.00	-0.007 -0.020

本产品有时会将手柄和销连接在一起。若对其加热或施加强力, 可能会导致脱落。

型式	(1)Type	(2)D	(3)P 指定单位0.01mm	(4)L 指定单位1mm	(5)Z 选择
(P=3.02)	KJPLS	12	4.00~10.00	P<12时 50~100	30
	KJPLSH	16	6.00~14.00	P≥12时 50~150	40
	KJPGLS	20	10.00~18.00		50
	KJPGLSH	25	15.00~23.00		

Alterations	Code	Spec.
链条追加加工	CH	在销主体上安装防遗失链条(长度600mm)。仅链条单件时请参阅 P.1547。
P尺寸刻印	KH	滚花部进行平面加工并刻印P尺寸。
追加表面处理(四氧化三铁保护膜)	STC	追加四氧化三铁保护膜。

Alterations 追加加工

型式 (1Type · 2D) - (3P) - (4L) - (5Z) - (CH · KH...etc.)

KJPLS20 - P15 - L100 - Z50 - CH

Delivery 交货期 3 天发货

数量分类

标准订购	特殊订购
小单	大单
数量 1~100	101~
交货期 通常	另行报价

④超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。☞P.9

■特长: 可用于测量大直径工件。

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1Type · 2D) - (3P) - (4S) - (5L) - (6B)

KJPODH20L - P49.99 - S21.0 - L30 - B10

■带台阶型大直径直柱型 标准加工品




RoHS 10

Type	材质	硬度
KJPOD	相当于S45C	—
KJPODH	相当于S45C	45HRC~ 2

1 想缩短手柄时, 请使用追加加工 ZC(参阅下述)。
2 选购S45C淬火材料时, 某些壁厚、长度下硬度可能会低于45HRC。各段连接部带有宽度为1mm左右的退刀槽(深度为0.2mm左右), 前端部带有中心孔。

■大头型



型式	(1)Type	(2)D	指定单位0.01mm	(3)P	(4)S (P>S)	(5)L	(6)B
KJPOD	KJPOD	16L	30.00~40.00			5~40	5~40
KJPODH	KJPODH	20L	40.00~50.00				

(L+B≤50)

Delivery 交货期 5 天发货

上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	大单	
数量 1~20	21~	
交货期 通常	另行报价	

④超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。☞P.9

Alterations 追加加工

型式 (1Type · 2D) - (3P) - (4S) - (5L) - (6B) - (CH · KH...etc.)

KJPOD20L - P50.00 - S20.00 - L20 - B30 - ZC30

Alterations	Code	Spec.
链条追加加工	CH	在销主体上安装防遗失链条(长度600mm)。仅链条单件时请参阅 P.1547。
P尺寸刻印	KH	滚花部进行平面加工并刻印P尺寸。
追加表面处理(四氧化三铁保护膜)	STC	追加四氧化三铁保护膜。手柄长度10不适用
P尺寸公差变更	PKC	将P尺寸公差变更为g6。
S尺寸公差变更	SKC	将S尺寸公差变更为g6。

Alterations	Code	Spec.
手柄长度变更	ZC	手柄长度由50变更为30、40。
前端锥形加工	STT	将前端加工为锥形。L≥10、B≥10时适用。m的长度包含在L或B的长度中。

P或S	m
10.00~30.00	4
30.01~40.00	5
40.01~50.00	6