

方形垫片

- 梳孔型/圆孔型 -

新刊载

橙色文字表示

■特长: 孔位置和外形尺寸可自由指定。

CAD数据文件名: 30_Washers


请按照选型步骤①~⑧选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1 Type) - (2 A) - (3 B) - (4 T) - (5 Q) - (6 E) - (7 C) - (8 P)


ASFFS - A100 - B25 - T1 - Q12 - E15 - C12 - P70

梳孔型 标准加工品



型式			□材质	□硬度	□厚度 (T) 公差						
1个梳孔	2个梳孔	3个梳孔			0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	2.0
ASAFR	ASFFR	ASCFR	相当于SPCC	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.11	±0.17	-
ASAFB	ASFFB	ASCFB	黄铜(C2801P或C2680P)	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08	±0.12
ASAFS	ASFFS	ASCFS	T=0.05~1.0 SUS304H T=2.0·3.0 SUS304	370~430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05	±0.20

※如对防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。防锈方法请参考P.2907~2908。



CAD 3D

RoHS10

① f ≥ 3 ② a ≥ 3 ③ m ≥ 3 ④ n ≥ 3

型式 ① Type	② A 指定单位1mm	③ B 指定单位1mm	④ T (选择)	指定单位0.5mm		指定单位0.1mm		⑧ P
				⑤ Q	⑥ E	⑦ C	⑧ P	
相当于SPCC 黄铜 SUS304(H)								
1孔型 ASAFR ASAFB ASAFS	10~150	10~150	(0.05) 0.1 0.2 0.3 0.5	3~31	Q/2+3~	B - (Q/2+3)		① 1孔型无需指定 Q+3~
2孔型 ASFFR ASFFB ASFFS	16~200 ④ B ≥ 151时, A ≥ 151	10~200	1 2 (3)					
3孔型 ASCFR ASCFB ASCFS								

① (0.05)、(3.0)不能用相当于SPCC的材料指定。



Delivery 交货期

5 天发货

- ① 上海·广州发货
- ② 13:00之后下订为6天后发货。
- ③ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见P.9。

数量分类	标准订购		特殊订购
	小单	大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	+5天	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9


请按照选型步骤①~⑧选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1 Type) - (2 A) - (3 B) - (4 T) - (5 D) - (6 E) - (7 C) - (8 P)


ASACR - A50 - B25 - T0.1 - D7.5 - E25 - C11

圆孔型 标准加工品



型式			□材质	□硬度	□厚度 (T) 公差						
1个圆孔	2个圆孔	3个圆孔			0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	2.0
ASACR	ASFCR	ASCCR	相当于SPCC	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.11	±0.17	-
ASACB	ASFCB	ASCCB	黄铜(C2801P或C2680P)	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08	±0.12
ASACS	ASFCs	ASCCS	T=0.05~1.0 SUS304H T=2.0·3.0 SUS304	370~430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05	±0.20

※如对防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。防锈方法请参考P.2907~2908。



CAD 3D

RoHS10

① f ≥ 2 ② a ≥ 2 ③ m ≥ 2 ④ n ≥ 2 ⑤ h ≥ 2

型式 ① Type	② A 指定单位1mm	③ B 指定单位1mm	④ T (选择)	指定单位0.5mm		指定单位0.1mm		⑧ P
				⑤ D	⑥ E	⑦ C	⑧ P	
相当于SPCC 黄铜 SUS304(H)								
1孔型 ASACR ASACB ASACS	10~150	10~150	(0.05) 0.1 0.2 0.3 0.5	3~100	D/2+2~	B - (D/2+2)		① 1孔型无需指定 D+3~
2孔型 ASFCR ASFCB ASFCs	15~200 ④ B ≥ 151时, A ≥ 151	10~200	1 2 (3)					
3孔型 ASCCR ASCCB ASCCS								

① (0.05)、(3.0)不能用相当于SPCC的材料指定。



Delivery 交货期

5 天发货

- ① 上海·广州发货
- ② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见P.9。

数量分类	标准订购		特殊订购
	小单	大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	+5天	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

③ 垫片·轴环

金属垫圈
轴环
树脂·陶瓷垫圈

垫片