

## L型角材・角座 概要

角材形状・材質选择表

		平面切削型										材料切断型		
外形图														
规格内容		切削整个平面，保证外侧垂直度的精密角材。										可以1mm为长度单位指定角材材料。		
类型		精密垂直度 3边自由指定型		精密垂直度 3边选择型		普通垂直度 3边自由指定型		精密垂直度 3边等边选择型		精密垂直度 2边等边选择型		3边自由指定型		
材质		SS400	A6063	SS400	A6063	SS400	A6063	SS400	A6063	SUS304	SS400	A6063	A6063	
型式		LAS	LAA	LASS	LASA	LASR	LAAR	LAHS	LAHA	LAHU	LAKS	LAKA	LRA	
刊载页码		P.2805		P.2806		P.2807		P.2808		P.2809		P.2810		
规格	外侧垂直度	0.05~0.4		0.05~0.1		0.2~0.35		0.05~0.1		0.05~0.1		—		
	T尺寸	5~10		5~10		5~10		5~10		5~10		3~18		
	A尺寸	20~125		30~150		20~125		25~125		25~125		20~155		
	B尺寸	20~125		25~70		20~125		—		—		20~155		
	L尺寸	25~500		25~150		25~300		—		30~150		20~300		
主要用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 要求刚性、垂直度的通用用途</li> <li>· 安装普通马达、气缸、传感器</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>· 不要求垂直度时</li> <li>· 支持、加固、普通导件等</li> </ul>	
使用范例		与马达组合				与气缸驱动组合						加固		